



0026102

TECHTRADE

Preklopnik 2:1 VGA za monitor + ojačevalec VS-201 Aten

NAVODILA ZA UPORABO

VS-201 PREKLOPNIK ROČNI 2 RAČUNALNIKA - 1 ZASLON

Tehnični podatki

- Video preklopnik za 2 računalnika
- Razdalja za prenos signala do 65 m
- Podpira VGA, SVGA in multisync zaslone
- Avtomatska zaznava vhodnega signala
- Skladen z VS-104 ali VS-108 množilnikom
- Zelo primeren za izobraževalne ustanove



Priključitev

1. S stikalom na preklopniku nastavite prioritetni zaslon
2. Priključite kabel (1:1 M – Ž SVGA) iz VGA izhoda prioritetnega računalnika na LOCAL vmesnik preklopnika
3. Priključite kabel iz drugega računalnika na REMOTE vmesnik preklopnika
4. Priključite zaslon na VIDEO OUT preklopnika
5. Priključite napajalni adapter
6. Preverite zaslonske nastavitve v BIOSu vašega računalnika (Video off method v Power management mora biti nastavljen na Black screen ali podobno).

Delovanje

1. Stikalo je nastavljeno na Local:

“Remote” signal je prisoten na izhodu. Ko se na vhodu pojavi “Local” signal (LED zasveti), preklopnik samodejno preklopi signal na “Local” izhod.

2. Stikalo je nastavljeno na Remote:

“Local” signal je prisoten na izhodu. Ko se na vhodu pojavi “Remote” signal (LED zasveti), preklopnik samodejno preklopi signal na “Remote” izhod.

Opozorila

Ne uporabljajte preklopnika blizu virov vode (umivalnik,...).

Preklopnik ne postavljajte poleg virov energije (peč, radiator...).

Ne potiskajte v preklopnik kakršnihkoli predmetov.

Preden preklopnik očistite s krpo jih odklopite iz računalnika.

Ne odpirajte preklopnika. V primeru okvare se obrnita na pooblaščen servis.

Lastnosti

Funkcija		Specifikacija
Vmesniki	Video vhod	2 x HDB-15 moški (moder)
	Video izhod	1 x HDB-15 ženski (moder)
LED	Vklop	1
	Lokalno	1
	Oddaljeno	1
Ločljivost / osveževanje		1024 x 768@85 Hz
Signal Tip		XGA / SVGA / Multisync
Poraba energije		AC9 V, 100 mA, 0.9 W (max.)
Ohišje		Metalno
Teža		165 g
Velikost		104 x 78 x 28 mm
Vsebina		VS-201, navodila, napajalni adapter

Firma in sedež proizvajalca:_ATEN INFOTECH N.V. MIJNWERKERSLAAN 34 B-3550 HEUSDEN-ZOLDER Belgija