



4015006

TECHTRADE

LED svetilka mini magnetna / samolepilna PIR
z vgrajeno baterijo DGSUN-RA02 Baseus

NAVODILA ZA UPORABO

Magnetna LED nočna svetilka Baseus Sunshine Natural Light

Hoditi v temno sobo ni nič prijetnega. Domišljija ponori in predstavlja različne, nenavadne podobe, ostri robovi pohištva pa komaj čakajo na srečanje z vašim telesom. Zdaj lahko zagotovo izboljšate udobje svojega življenja po temi, če se odločite za svetilko Baseus. Gre za edinstven izdelek, zasnovan tako, da se samodejno vžge takoj, ko zazna premikanje vrat ki se odpirajo, in prisotnost človeka. Prava čarovnija!

Specifikacija:

Blagovna znamka: Baseus

Material: ABS + PC

Moč: 0,5W

Kapaciteta baterije: 500mAh

Barva svetlobe: 4000K (toplo)

Velikost: 108 mm x 60 mm x 22 mm

Teža: 85 gramov



Vhodna luč

Indukcijska vhodna luč za človeško telo serije Sunshine je eden od elementov, ki so del zbirke razsvetljave Baseus. Ta model je zasnovan za namestitev tik ob vhodnih vratih ali vodenju v prostore v hiši. Odlično bo za ogledalo v kopalnici ali garderobi, še posebej tam, kjer ni električnih vtičnic. To svetilko napaja zmogljiva baterija in jo lahko poljubno namestite kamorkoli želite. Za polnjenje lahko uporabite kabel z USB vtičem.

Popolna nočna lučka

Običajno se hiša ponoči kopa v temi. Ko greste v kopalnico ali kuhinjo, da bi si natočili kozarec vode, raje tavate v temi, kot da bi se zbudili ob močni stropni luči. S svetilko Baseus, ki oddaja prijeten, nežen sij, vam ni treba skrbeti za bolečine v očeh in škiljenje. Je tako subtilen, da vam bo omogočil celo spanje s prižgano lučjo, ne da bi motil vaš nočni počitek! Zato je odlična izbira za kuhinjo, spalnico ali otroško sobo.

Način montaže

Za montažo svetilke Baseus ne potrebujete naprednega orodja ali posebnih veščin. Namestite ga lahko na dva načina: z uporabo prevleke, prekrite z močnim lepilom, z uporabo magneta.

V vsakem primeru lahko svetilko kadarkoli snamete in jo uporabite kot svetilko, da je premikanje po hiši še varnejše.

Inteligentna razsvetljava

Svetilka je varčna, porabi malo energije, z enim polnjenjem deluje do 150 dni! Moč svetlobe prilagodimo okoliščinam. Čez dan se ne aktivira, je pa pozoren ponoči, ko se odzove na gibanje. Ponoči oddaja občutljivo razpršeno svetlobo - ne sveti naravnost, ampak ob straneh, da vas ne zaslepi, temveč le subtilno osvetli temo. Pomanjkanje intenzivnega sevanja je odlično, še posebej pred spanjem, ko se želite umiriti, prebrati in spočiti oči, utrujene po celem dnevu.

Udobje in varnost


Svetilka je zasnovana tako, da deluje celo noč. Opremljen je s čipom, ki samodejno izklopi osvetlitev, ko pride do pregretja. Elementi konstrukcije so trdni in ognjevarni.

Izdelek je zelo enostaven za uporabo. En drsnik se uporablja za omogočanje, onemogočanje ali nastavitev načina delovanja AUTO.

Paket vsebuje:

1x LED svetilka, 1x USB A-C napajalni kabel (1.5m), 1x Navodila

Opis izdelka:



Polnjenje:

Za polnjenje izdelka uporabite polnilec 5 V ob prvi uporabi. Pri polnjenju sveti oranžna lučka; ko je popolnoma napolnjen, sveti zelena lučka.

2. Preklop med načini ON : vedno prižgano; OFF: vedno izklopljeno; AUTO: način zaznavanja človeškega telesa


Fiksna namestitvev

Odlepite lepilni film magnetne podlage, prilepite magnetno podlago na gladko površino, nato pa magnet pritrdite na ohišje svetilke, da dokončate namestitvev.

Namig: Pri namestitvi bodite pozorni na območje, kjer je Senzor, ker mora biti obrnjen proti človeškemu telesu; ne sme biti oviro pred senzorjem, da ne bi vplivali na funkcijo zaznavanja.


AUTO način:

V temnem okolju senzor zazna človeško dejavnost, lučka samodejno zasveti in samodejno izklopi 20 sekund po nedejavnosti. (Opomba: pri vklopu iz izklopljenega stanja v način AUTO v a svetlo okolje, bo tudi zasvetil in samodejno izklopi po 15 sekundah in vstopi v način zaznavanja. V tem času potrebuje človeško aktivnost v temnem okolju za sprožitev zaznavne svetlobe.



Obseg zaznavanja

Nasvet: Centrirajte senzor, razširite območje v obliki pahljače za 120°, razdalja zaznavanja je 0–6 m spredaj in 0–3 m ob strani; ta učinek zaznavanja je povezan s položajem namestitve svetilke, temperaturo okolja, obliko telesa in hitrostjo premikanja.



Firma in sedež proizvajalca:

BESING TECHNOLOGY (HK) CO LIMITED, 45 Des Voeux Road Central, Hong Kong, Kitajska